



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,D3G

Drukarka termiczna Zebra GX 420d



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series firmy Zebra zapewniają najlepszą w swojej klasie szybkość i wydajność druku o szerokości do 104 mm. Drukarki G-Series – od modelu podstawowego GK™ po model GX™ z bogatym zestawem funkcji – to niezawodne, trwałe i elastyczne rozwiązania dla druku stacjonarnego, odpowiednie do wszelkich zastosowań i dla każdego budżetu.

Wszystkie drukarki G-Series zostały skonstruowane ze szczególnym uwzględnieniem trwałości i niezawodności, charakterystycznych cech produktów Zebra. Model GK oznacza najkorzystniejszą cenę w kategorii stacjonarnych drukarek termicznych klasy podstawowej, a wysokiej klasy model GX jest wyposażony w najbogatszy zestaw funkcji i doskonale sprawdza się w różnych branżach i zastosowaniach. Do wyboru oferujemy w każdym modelu kompaktową wersję do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spośród wszystkich drukarek stacjonarnych o szerokości druku 104 mm lub też wersję umożliwiającą zarówno druk termiczny, jak i termotransferowy, z oszczędzającym czas bardzo prostym systemem ładowania kalki.

We wszystkich modelach zainstalowano języki EPL™ i ZPL® oraz szereg opcji interfejsów do systemów osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniając łatwą i bezproblemową integrację drukarek G-Series z innymi rozwiązaniami dla druku firmy Zebra.

Do drukarki dodajemy kabel zasilający.

Pasuje do

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga wielofunkcyjna C32
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Wagi WLY do KTP
Waga wielofunkcyjna TMX
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Waga wielofunkcyjna HY10
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Waga wielofunkcyjna HX7
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiania HX7.4 H/Z

Wagi WPY do KTP
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Wagi HY10.H do KTP
Waga precyzyjna CY10
Szafki przeciwpyłowe do drukarek
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Terminal wagowy PUE 5
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Wagi dynamiczne DWM
Wagi rolkowe