



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,D3Q

Waga precyzyjna PM 25.4Y



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Autotest



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Receptury



Pomiar w Newtonach



Statystyki



Doważanie



Sensory podczerwieni



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Wyznaczanie gęstości



Ważenie różnicowe



Statystyczna kontrola jakości

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	25 kg
Obciążenie minimalne [Min]	5 g
Obciążenie wstępne	3,5 kg
Dokładność odczytu [d]	0,1 g
Działka legalizacyjna [e]	1 g
Zakres tary	-25 kg

Parametry metrologiczne	
Minimalna naważka USP	82 g
Minimalna naważka (U=1%,k=2)	8,2 g
Powtarzalność (Max)	0,1 g
Powtarzalność (5% Max)	0,04 g
Liniowość	±0,3 g
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Klasa dokładności OIML	II
Parametry fizyczne	
System poziomowania	Półautomatyczny - LevelSENSING
Wyświetlacz	5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	350×260 mm
Wymiary opakowania	520×520×280 mm
Masa netto	11 kg
Masa brutto	13,2 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,1A max
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania odważki na szalce; określony dla profilu FAST.

Obciążenie wstępne – wartość równa ±10% obciążenia maksymalnego [Max] wagi legalizowanej. Istnieje możliwość uruchomienia wagi z masą położoną na szalce równą maksymalnej wartości obciążenia wstępnego.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



Akcesoria

Ważenie podszalkowe
Przewody RS 232, RS 485
Huby USB
Osłonki ochronne do wag

Stoły antywibracyjne
Drukarki paragonowe
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie

Wymiary urządzenia

