



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,D48

Balance automatique DWR 1500 H2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 - 7500 g
Précision de lecture	0,5 - 5 g
Étendue de tare	-1500 --7500 g
Paramètres physiques	
Afficheur	12" graphique couleurs écran tactile
Tension standardisée de travail	6 - 8 bar
Construction	
Degré de protection	IP 55, IP 65
Conditions environnementales	
Température du travail	0 ÷ +40 °C
Prise d'air	1 litre/mesure
Utilitaire features	
Efficacité	max 160 pièces/min



Accessoires

Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Câbles RS 232, RS 485

Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)