



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,D48

Waga dynamiczna DWR 1500 H2



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 1500 - 7500 g |
| Dokładność odczytu [d] | 0,5 - 5 g |
| Zakres tary | -1500 --7500 g |
| Parametry fizyczne | |
| Wyświetlacz | 12" graficzny kolorowy dotykowy |
| Ciśnienie robocze | 6 - 8 bar |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 55, IP 65 |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | 0 ÷ +40 °C |
| Pobór powietrza | 1 litr/pomiar |
| Cechy użytkowe | |
| Wydajność | max 160 szt/min |



Akcesoria

Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Przewody RS 232, RS 485

Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)