



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,D48

Waga dynamiczna DWR 1500 H2

WK-104-2___



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 – 7500 g
Dokładność odczytu [d]	0,5 – 5 g
Zakres tary	-1500 – -7500 g
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
Ciśnienie robocze	6 – 8 bar
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 55, IP 65
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C
Pobór powietrza	1 litr/pomiar
Cechy użytkowe	
Wydajność	max 160 szt/min



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Przewody RS 232, RS 485

Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)