



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,D48

DWR 1500 H2 Kontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 - 7500 g
Okuma up doğruluğu [d]	0,5 - 5 g
Dara aralığı	-1500 --7500 g
Fiziksel parametreler	
Display	12" graphic colour touchscreen
Çalışma basıncı	6 - 8 bar
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 ÷ +40 °C
Hava tüketimi	1 liter/measurement
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	max 160 pcs/min



Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232, RS 485 cables

USB adaptör
Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)