



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,D48

DWR 1500 H2 Kontrol Terazisi

WK-104-2___



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 – 7500 g
Okuma için ęruluęu [d]	0,5 – 5 g
Dara aralıęı	-1500 – -7500 g
Fiziksel parametreler	
Display	12" grafik renkli dokunmatik
Çalıřma basıncı	6 – 8 bar
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıęı	0 – +40 °C
Hava tüketimi	1 litre/ölçü
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	max 160 adet/min



Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232, RS 485 cables

USB adaptör
Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)