




More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,D6K](http://radwag.com/es/info,w1,D6K)

# Báscula multifuncional TMX15R.60.H3.K

WP-119-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Etiquetado



Control más/menos



Contar piezas



Recetas



Estadísticas



Controlador de peso

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos                             |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Maxima capacidad [Max]                              | 60 kg                               |
| Minima capacidad                                    | 400 g                               |
| Legibilidad [d]                                     | 20 g                                |
| Rango de tara                                       | -60 kg                              |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 2 g                                 |
| Clase OIML  | III                                 |
| Parámetros físicos                                  |                                     |
| Pantalla  | 15,6" gráfico color pantalla táctil |
| Longitud del cable                                  | 2,5 m                               |

| Parámetros físicos                    |   |
|---------------------------------------|---|
| Dimensión de platillo                 | 410×410 mm  |
| Dimensiones de la unidad de control   | 560×360×240 mm  |
| Dimensiones de embalaje               | 510×560×510 mm  |
| Construcción                          |   |
| Grado de protección                   | IP 66 / 67 construcción, IP 66 terminal   |
| Interface de comunicación             |   |
| Conectividad                          | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), Profibus DP (trabajo en modo slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×enchufe M12 8P o 2×los cables por prensaestopas)                                 |
| Interfaces opcionales                 | boton externo PRINT, TARA, START - versión necesaria del terminal instalado 4Entradas / 4Salidas (M12 toma 8P), modulo adicional de la plataforma de bascula (opcional) - max. 3 pieza, parámetros metrológicos como en la plataforma principal |
| Parámetros electricos                 |   |
| Alimentacion                          | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Potencia consumida por el dispositivo | 45 W  |
| Condiciones ambientales               |   |
| Temperatura de trabajo                | 0 – +40 °C  |
| Humedad relativa de aire              | 10% – 85% RH sin condensación   |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Lector de tarjetas transpondedor  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
 Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
 Pantallas  
 Cables RS 232, RS 485  
 Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas  
 Módulos adicionales de la plataforma  
 Adaptadores USB  
 Impresoras de recibos  
 Pesas de clase F1 -  
 cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos  
 Cable USB (Bascula a Impresora)  
 Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]