



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,D6U

Bilancia di precisione CY10.6.F1.K.M2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	6 kg
Portata minima [Min]	5 g
Divisione [d]	0,1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 g
Campo di tara	-6 kg
Ripetibilita	0,1 g
Linearità	±0,1 g

Parametri metrologici	
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	300×300 mm
Dimensioni del pacco	570×390×170 mm
Peso netto	6,2 kg
Peso lordo	8 kg
Lunghezza del cavo	1 m
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Tag RFID

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Moduli aggiuntivi

Piattaforme con struttura in materiale plastico

Tavolo di pesata professionale

Capottina protettiva per bilance

Lettoce di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Lettoce di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

Stampanti di ricevuta

Software

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

• E2R Weighing Records [WX-010-0038]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

Device dimensions

