




radwag.com



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,D7V](http://radwag.com/ja/info,w1,D7V)

# H315.4.600.H6 ステンレス製プラットフォームはかり

WP-232-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	600 kg
最小荷重	4 kg
最小表示 [d]	200 g
法定計量時の単位 [e]	200 g
風袋範囲	-600 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	50 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	LCD (構造)
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	800×800 mm
計量プラットフォームの高さ	88 mm
梱包寸法	900×900×430 mm
インジケータ付きスケール質量	59 kg
総重量	80 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 内蔵充電式バッテリー RS485 内蔵充電式バッテリー 4IN/4OUT 内蔵充電式バッテリー Ethernet 内蔵充電式バッテリー 手動、自動、時間指定 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	密閉式
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
ランプ (傾斜路)  
ディスプレイ  
RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)  
RS 232、RS 485 ケーブル  
組み込み型スケール用フレーム  
電源アダプタ

RS 232 – イーサネットコンバータ  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
USB cable (はかり - プリンタ)  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232、RS 485 ケーブル

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• [WX-010-0187]  
• [WX-010-0173]

## デバイスの寸法



Scale type	A [mm]	B [mm]	C [mm]
H315.4.300.H6	800	800	88 ±2
H315.4.600.H6	800	800	88 ±2
H315.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
H315.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
H315.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
H315.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
H315.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2