



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,D80

AVK 1000.5Y Vakumlu Kütle Karşılaştırıcısı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--|------------------------------|
| E1 kalibrasyon aralığı | 100 g – 1 kg |
| E2 kalibrasyon aralığı | 100 g – 1 kg |
| F1 kalibrasyon aralığı | 100 g – 1 kg |
| F2 kalibrasyon aralığı | 100 g – 1 kg |
| Maksimum yük [Max] | 1002 g |
| Okuma için doğruluğu [d] | 0,1 µg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,4 µg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 0,5 µg |
| Permissible repeatability | 1 µg |
| Elektrik kompanzasyon aralığı | -1 g – +2 g |
| Kararlılık süresi | 60 s |
| Ayarlama | harici |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Tartım kefi boyutları | ø100 mm |

| Fiziksel parametreler | |
|--------------------------------|---|
| Vakum odacığı boyutları | 965×745×1150 mm |
| Basınç aralığı | 10 ⁽⁻⁶⁾ mbar |
| Object diameters | silindirik ø (22 – 95)×110; küre şeklinde ø (40 – 100) mm |
| Weighing device dimensions | 965×745×1700 mm |
| Kontrol cihazı boyutları | 249×170×72 mm |
| Net ağırlık (without table) | 250 kg |
| Net ağırlık (with table) | 650 kg |
| Harici ek ağırlıklar | 500 g, 800 g, 900 g |
| Magazine positions | 6 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 – +30 °C |
| Çalışma sıcaklığı değişim hızı | ±0,1 °C / 12 h |
| Atmosferik nem | 45% – 60% |

Tekrarlanabilirlik vakumda 6 ABBA döngüsü için ideal çevre koşulları altında.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RMCS Lite [WX-010-0164]

• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

Cihaz boyutları

