




More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,D8Q](http://radwag.com/es/info,w1,D8Q)

# Controlador LabVIEW “Radwag Balances & Scales”



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

Controlador LabVIEW “Radwag Balances & Scales”, se utiliza para funcionamiento de las balanzas de producción Radwag en el entorno de LabVIEW. El controlador fue escrito en el entorno de LabVIEW sin el uso de bibliotecas de software externos, por lo que está disponible en cualquier plataforma en la que está instalado y configurado correctamente LabVIEW. El controlador implementa los comandos básicos de protocolo SI.

\* Soporte técnico por una tarifa adicional.

## Trabaja con

Bascula de rampa impermeable H315 HR  
Analizador de Humedad  
MA X7.IC.A  
Módulo de pesaje MU YA  
Bascula multifuncionale inoxidable HX7 H  
Módulo de pesaje MAS1  
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H  
Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C

Módulo de pesaje MWLH  
Básculas de plataforma inoxidables hundidas HX5.EX-1.4 H/Z  
Analizador de Humedad  
MA X7.A  
Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable hundidas HX7.4  
H/Z  
Báscula Pesapersonas C315.0  
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H.LD

Bascula multifuncionale HX7 HR  
 Microbalanza XA 5Y.M.A.P  
 Bascula multifuncionale WPY  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
 Bascula multifuncionale C32  
 Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H  
 Básculas de patines inoxidables HX5.EX-1.4P2 H  
 Balanza de alta resolución inoxidables HY10.HRP.H  
 Analizador de HumedadMA 5Y  
 Bascula de plataforma C315  
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
 Básculas de plataforma de 1 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1 HR  
 Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
 Bascula multifuncionale inoxidable TMX H  
 Balanzas WLY para CCE  
 Analizador de HumedadMA X2.IC.A  
 Balanza analítica AS X7  
 Balanza de precisión PS X2  
 Plataformas pintadas de polvo HRP  
 Balanza analítica AS X2 PLUS  
 Bascula multifuncionale TMX  
 Balanza para bebés C315.D  
 Módulo de pesaje MWMH  
 Microbalanza XA 5Y.M.A  
 Balanza de precisión WLC  
 Balanza de precisión PS R2  
 Básculas de patines C315.4P2  
 Balanza de precisión WLC X2  
 Báscula de plataforma inoxidables H315 4H  
 Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD  
 Básculas de patines HX5.EX-1.4P2 C  
 Balanzas PS X2 para CCE  
 Plataformas de acero inoxidable HRP.H  
 Bascula de rampa impermeable H315  
 Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
 Analizador de HumedadMA X2.A  
 Básculas con rampa inoxidables HX5.EX-1.4N  
 Bascula multifuncionale HY10  
 Básculas de plataforma HX5.EX-1.4 C  
 Módulo de pesaje MAS  
 Bascula multifuncionale inoxidable HY10 H  
 Báscula de plataforma inoxidables hundidas H315.4 H/Z  
 Módulo de pesaje MPS  
 Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H  
 Plataformas HRP EX  
 Báscula de plataforma C315.4  
 Básculas para paletas inoxidables HX5.EX-1.4P H  
 Balanza de alta resolución HY10.HRP  
 Balanza de precisión C32.PM  
 Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP  
 Dispositivo automático para la calibración de pipetas multicanal  
 Bascula multifuncionale HX7  
 Balanza de precisión PS X7  
 Balanzas WPY para CCE  
 Balanza analítica XA 5Y.A  
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H  
 Básculas para paletas C315.4P  
 Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
 Ultra-Microbalanza UYA 5Y  
 Analizador de HumedadMA 5Y.IC  
 Básculas de plataforma de 1 sensor HX5.EX-1 C  
 Analizador de HumedadMA R  
 Básculas de rampas impermeables HX5.EX-1 C  
 Balanza analítica AS 5Y  
 Balanza de precisión PS R2.H  
 Terminal de pesaje PUE HX5.EX  
 Balanza HY10.H para CCE  
 Básculas de plataforma de 4 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1.4 H  
 Balanza de precisión WTC  
 Báscula de plataforma H315 4C  
 Báscula Pesapersonas C315.OW  
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
 Balanza de precisión WLY  
 Básculas de carriles H315 2K  
 Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
 Transductores de masa MW-01  
 Balanza de precisión WLC C/2  
 Microbalanza MYA 5Y  
 Balanzas para ganado H315 4I.S  
 Balanza de precisión PS R1  
 Balanza analítica XA 5Y  
 Analizadores de HumedadMA X2.A  
 Balanza analítica AS R2 PLUS  
 Terminal de pesaje PUE C32  
 Terminal de pesaje PUE 7.1  
 Terminal de pesaje PUE HX7  
 Terminal de pesaje PUE 5  
 Balanza de precisión PS 5Y  
 Básculas para paquetería  
 Analizador de Humedad  
 PMV 5Y  
 Básculas para paletas HX5.EX-1.4P C  
 Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H  
 Microbalanza XA 5Y.M  
 Terminal PUE C315  
 Terminal de pesaje PUE HY10  
 Transductores de masa MW-04  
 Balanzas analíticas AS R1 PLUS  
 Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
 Balanza de cama C315.4B  
 Terminal PUE H315  
 Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
 Módulo de pesaje MWSH  
 Bascula de silla C315.K  
 Microbalanza XA 5Y.M.A.S  
 Básculas de carriles inoxidables H315  
 Balanza de cama con rampa C315.8B