

## Modulo di comunicazione IM01.EX-4/3/2

WX-016-0174





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Specifiche**

•	
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 68 (1,5m)
Certificazione ATEX	II (2)G [Ex ib] IIC Gb II (2)D [Ex ib] IIIC Db
Struttura	aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB, 12IN / 12OUT, Ethernet, Profibus DP, analog output 4-20 mA / 0-10 V
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	10 W
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - +60 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

Parametri fisici	
Device dimensions L x P x A	222×146×81 mm
Peso net	1,9 kg
Peso lordo	2,5 kg





## **Compatibile con (Additional Fee)**

Supporti di pesata in acciaio inox HX5.EX-1.4P2 H
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 HR
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Supporti di pesata HX5.EX-1.4P2 C
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX5.EX-1.4N
Bilance a piattaforma HX5.EX-1.4 C
Bilance pesa pallet in acciaio inox HX5.EX-1.4P H
Bilance a piattaforma in acciaio inox versioni con base a compasso
HX5.EX-1.4 H/Z
Piattaforme a singola cella di carico HX5.EX-1 C

Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 H Terminale di pesata PUE HX5.EX Bilance a piattaforma in acciaio inox HX5.EX-1 HR Cavo seriale RS 232, RS 485 cavi IN/OUT Bilance pesa pallet HX5.EX-1.4P C USB adatper cavo USB (connessione bilance - stampanti) RS 232 – USB Converter

## Device dimensions L x P x A





IM01.EX