



PUE 7.1.150.2.HRP Yüksek Çözünürlüklü Terazi

WP-350-1011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|------------------------|-------------------|
| Maksimum yük [Max] | 150 kg |
| Minimum yük [Min] | 50 g |
| Ön yük | 30 kg |
| Okuma için ruluęu [d] | 1 g |
| Dara aralıęı | -150 kg |
| Tekrarlanabilirlik | 0,6 g |
| Doęrusallık | ±3 g |
| Kararlılık süresi | 3 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |

Fiziksel parametreler

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Display | 5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran |
| Tartım kefi boyutları | 500×500 mm |

Konstrüksiyon

| | |
|-----------|--|
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 43 terminal |
|-----------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Konstrüksiyon | |
| Konstrüksiyon | toz kaplı çelik St3S |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 15% – 80% |

Tekrarlanabilirlik, 10 yüklemenin standart sapması olarak ifade edilir.

Bağıl nem - yoğuşmasız koşullar altında.

Stabilizasyon süresi - optimum ortam koşulları altında.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Display
Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - Ethernet)







RS 232 cables (scale - printer)
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları



| Scale type | A1 | A2 | H |
|-------------------------|------|------|-------|
| PUE7.1.16 - 32.HRP | 360 | 280 | 139±3 |
| PUE7.1.62 - 120.HRP | 500 | 500 | 175±3 |
| PUE7.1.150 - 300.HRP | 800 | 600 | 175±3 |
| PUE7.1.300.1 - 1100.HRP | 1000 | 800 | 175±3 |
| PUE7.1.2000.HRP | 1250 | 1000 | 175±3 |

dimensions in mm