



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,DI5](http://radwag.com/es/info,w1,DI5)

## Módulo de pesaje MAS.1.51.Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	51 g
Minima capacidad	1 mg
Legibilidad [d]	0,01 mg
Rango de tara	-51 g
Pesada mínima usp	24 mg
Pesada mínima	2,4 mg
Repetibilidad (Max)	0,025 mg
Repetibilidad (5% Max)	0,012 mg
Linealidad	±0,06 mg
Tiempo de estabilización	6 s
Parámetros físicos	
Pantalla	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Dimensión de platillo	ø33 mm
Dimensiones de aparato	289×143×125 mm
Dimensiones de embalaje	650×340×315 mm

Parámetros físicos	
Masa neta	4,7 kg
Masa bruta	6,7 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 54
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	40% ÷ 80%

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios

Mesas antivibratil  
Mesas de pesaje profesional  
Cables RS 232, RS 485

Convertidor RS 232 a USB  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

## Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensiones de aparato



MAS.1  
MAS.1.R



MAS.1



MAS.1.Y



MAS



R operator panel



Y operator panel