













More information on the website  
radwag.com/es/info,w1,DIT

# Balanza CY10.6/15.F1.K.M3.CCE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Dosificación
-  Desviaciones porcentuales
-  Contar piezas
-  Cierre del pesaje máximo
-  Recetas
-  Sensores infrarrojos
-  Pesaje de animales
-  Control estadístico de calidad
-  Control de productos envasados
-  Wi-Fi

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	6 / 15 kg
Minima capacidad	40 / 100 g
Legibilidad [d]	2 / 5 g
División de legalización [e]	2 / 5 g
Rango de tara	-15 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje	500×390×410 mm
Masa neta	6,3 kg
Masa bruta	7,1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	12 – 15 V DC
Consumo de energía	1 A
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accesorios

### MediaBox

Plataformas de acero pintada en polvo  
Etiqueta RFID  
Adaptadores de corriente  
Módulos adicionales de la plataforma  
Plataformas de acero pintada en polvo  
Módulos adicionales  
Plataformas en chasis de plástico  
Protecciones de seguridad

### Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas  
Cables RS 232, RS 485  
Soportes, brazos  
Lector de huellas dactilares  
Convertidor RS 232 a USB  
Impresoras de recibos  
Impresoras de recibos

## Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- E2R CCE [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensiones de aparato

