



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,DKK

Báscula Pesapersonas C315.60/150.OR-1

WM-004-1028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Batería interna



Cierre de la indicación
máxima



Procedimientos GLP



Memoria Alibi



BMI

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|------------------------|-------------|
| Maxima capacidad [Max] | 60 / 150 kg |
| Legibilidad [d] | 20 / 50 g |
| Rango de tara | -150 kg |
| Clase OIML | III |

Parámetros físicos

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Pantalla | LCD (con retroiluminación) |
| Dimensiones de embalaje | 500×420×160 mm |
| Masa neta | 6,5 kg |
| Masa bruta | 8,5 kg |

| Interface de comunicación | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Conectividad | RS232 |
| Parámetros eléctricos | |
| Alimentación | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batería |
| Consumo máximo de potencia | 5 W |
| Horas de trabajo con baterías | hasta 8 horas |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | 0 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.



Additional fee for verification

Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Pantallas
 Pantallas
 Cables RS 232, RS 485
 Convertidor RS 232 a Ethernet

Salidas del bucle de corriente AP2-1
 Cables RS 232, RS 485
 Convertidor RS 232 a USB
 Convertidor RS 232 a RS 485
 Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)



- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]



Dimensiones de aparato



C315.OW



C315.OR



C315.OK