



C315.60/150.OR-1 Personal Scale

WM-004-1028

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,DKK



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	60 / 150 kg
最小表示 [d]	20 / 50 g
風袋範囲	-150 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	LCD (構造)
梱包寸法	500×420×160 mm
正味重量	6,5 kg
総重量	8,5 kg

通信インターフェース

通信インターフェース RS232

電気のパラメータ

電源 100 - 240 V AC 50/60 Hz オプション

消費電力 max. 5 W

バッテリー駆動時間 8 フィルター用

環境条件

動作温度 0 - +40 °C

相対湿度 10% - 85% RH 最大距離



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 - イーサネットコンバータ

AP2-1 電流ループユニット
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 - USB コンバータ
RS 232 - RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



デバイスの寸法



C315.OW



C315.OR



C315.OK