
















More information on the website
radwag.com/de/info,w1,DMO

Feuchtebestimmer PMV 50.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

-  Autotest
-  Statistics
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Drying modes
-  Samples drying
-  Moisture content analysis
-  Dry mass determination
-  Wi-Fi
-  Microwave drying

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	50 g
Zifferschritt [d]	0,1 mg
Tarierbereich	-50 g
Justierung	extern
Max. Probengewicht	50 g
Heizelement	Mikrowellenemitter

Messtechnische Parameter	
Ablesbarkeit des Feuchtegehalts	0,0001%
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	półautomatyczny - LevelSENSING
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen
Verpackungsgröße	670×510×575 mm
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Waageschale	Glasfaser Filter ø 90 mm
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100V – 120V AC 50/60Hz oder 200V-240V AC 50/60Hz
Leistung der Heizeinheit	800 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 ÷ +40 °C
Besonderheiten	
Optionen zum Trocknungsabschluss	4 Modus (zeitlich, definierbar, automatisch, manuell)

¹ 100-130 V AC 50/60 Hz (version A)

200-240 V AC 50/60 Hz (version B)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

MediaBox
RFID-Tag
Antivibrationstische
Zubehör für Feuchtebestimmer
Zusätzliche Module
Schutzhauben
Barcodescanner

Kabel RS 232, RS 485
Kabel RS 232, RS 485
Thermische Drucker
Fingerabdruck-Leser
Konverter RS 232 – USB
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts

