



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,DMO

Analizador de humedad PMV 50.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Autotest



Estadísticas



Sensores infrarrojos



Procedimientos GLP



Unidades intercambiables



Control estadístico de calidad



Memoria Alibi



Perfiles de secado



Secado de las muestras



Análisis de humedad



Determinación de la masa seca



Wi-Fi



Secado por microondas

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	50 g
Legibilidad [d]	0,1 mg
Rango de tara	-50 g
Calibración	externa
Masa máxima de prueba	50 g
Elemento de calentamiento	emiter de microondas

Parámetros metrológicos	
Repetibilidad de humedad	±0,05 % (muestra ~ 2 g), ±0,01 % (muestra ~ 10 g)
Exactitud de lectura de humedad	0,0001 %
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	semiautomático – LevelSENSING
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de embalaje	670×510×575 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Material del platillo	filtro de fibra de vidrio ø 90 mm
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 120 V AC 50/60 Hz o 200-240 V AC 50/60 Hz
Potencia de radiador de calor	800 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Características utilidades	
Opciones de terminación de secado	4 modo (temporal, definido, automático, manual)

¹ 100-130 V AC 50/60 Hz (versión A)

200-240 V AC 50/60 Hz (versión B)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

MediaBox
Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Accesorios para analizador de humedad
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra

Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Convertidor RS 232 a USB
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato

