
















More information on the website
radwag.com/it/info,w1,DMO

Termobilancia PMV 50.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

-  Autotest
-  Statistics
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Drying modes
-  Samples drying
-  Moisture content analysis
-  Dry mass determination
-  Wi-Fi
-  Microwave drying

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	50 g
Accuratezza	0,1 mg
Intervallo di tara	-50 g
Calibrazione	external
Pesata massima	50 g
Modulo riscaldante	microwave radiation emitter

Parametri metrologici	
Moisture content readability	0,0001%
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	półautomatyczny - LevelSENSING
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del pacco	670×510×575 mm
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Materiale da pesata	glass fibre filter ø 90 mm
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	100V – 120V AC 50/60Hz or 200V-240V AC 50/60Hz
Potenza del modulo riscaldante	800 W
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C
Caratteristiche operative	
Opzione di auto spegnimento	4 modes (automatic, manual, time-defined, user-defined)

¹ 100-130 V AC 50/60 Hz (version A)

200-240 V AC 50/60 Hz (version B)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

MediaBox
 Tag RFID
 Tavoli antivibranti
 Accessori per termobalance
 Moduli aggiuntivi
 Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Stampanti di ricevuta
 Lettore di impronte digitali
 RS 232 – USB Converter
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions

