



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,DMO

PMV 50.5Y 水分計

WL-307-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying


Moisture content
analysis


Dry mass determination



Wi-Fi



Microwave drying

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	50 g
最小表示 [d]	0,1 mg
風袋範囲	-50 g
調整	レンジ
最大サンプル重量	50 g
加熱モジュール	グラスファイバーフィルター

計測パラメータ	
水分含有計測の再現性	±0,05 % (バッテリー ~ 2 g), ±0,01 % (バッテリー ~ 10 g)
水分含有量の最小表示	0,0001 %
物理的パラメータ	
レベリングシステム	- LevelSENSING
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
梱包寸法	670×510×575 mm
工事中	
保護クラス	IP 43
計量皿の材質	赤外線操作パネルを搭載したバージョン ø 90 mm
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ	
電源	100 – 120 V AC 50/60 Hz 内蔵充電式バッテリー 200-240 V AC 50/60 Hz
加熱モジュールの電力	800 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
質量表示のコントロール	Wzorzec zewnętrzny 50g
SOP（標準作業手順）- 計量テスト	
水分含有量表示のコントロール	使用する水分計の種類に応じた GLP レポート
使用上の特徴	
終了モード	4 標準、急速、ステップ、緩速 (リードリレー出力 (NO タイプ)、接点抵抗容量付き)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFID タグ
防振台
水分計アクセサリ
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ

RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232、RS 485 ケーブル
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法

