



PMV 50.5Y 水分計














WL-307-0006

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,DMO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Autotest
-  Statistics
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Drying modes
-  Samples drying
-  Moisture content analysis
-  Dry mass determination
-  Wi-Fi
-  Microwave drying

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	50 g
最小表示 [d]	0,1 mg
風袋範囲	-50 g
調整	外部
最大サンプル重量	50 g
加熱モジュール	マイクロ波放射器

計測パラメータ	
水分含有計測の再現性	±0,05 % (サンプル ~ 2 g), ±0,01 % (サンプル ~ 10 g)
水分含有量の最小表示	0,0001 %
物理的パラメータ	
レベリングシステム	半自動方式 - LevelSENSING
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
梱包寸法 幅x奥行x高さ	670x510x575 mm
工事中	
保護クラス	IP 43
計量皿の材質	グラスファイバーフィルター ø 90 mm
通信インターフェース	
通信インターフェース	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	100 - 120 V AC 50/60 Hz または 200-240 V AC 50/60 Hz
加熱モジュールの電力	800 W
環境条件	
動作温度	+10 - +40 °C
質量表示のコントロール	外部質量標準 50g
SOP (標準作業手順) - 計量テスト	
水分含有量表示のコントロール	認証済 MV テストセット (追加機器)
使用上の特徴	
終了モード	4 モード (自動、手動、時間指定、ユーザー指定)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
水分計アクセサリ
追加モジュール
天秤用保護カバー

バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 - USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

