
















More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,DMO](http://radwag.com/pl/info,w1,DMO)

# Wagosuszarka PMV 50.5Y



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

-  Autotest
-  Statystyki
-  Sensory podczerwieni
-  Procedury GLP
-  Wymienne jednostki
-  Statystyczna kontrola jakości
-  Pamięć ALIBI
-  Profile suszenia
-  Suszenie próbek
-  Analiza wilgotności
-  Oznaczenie suchej masy
-  Wi-Fi
-  Suszenie mikrofalowe

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	50 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 mg
Zakres tary	-50 g
Adiustacja	zewnętrzna
Maksymalna masa próbki	50 g
Element grzewczy	Emiter mikrofal

Parametry metrologiczne	
Dokładność odczytu wilgotności	0,0001%
Parametry fizyczne	
System poziomowania	Półautomatyczny - LevelSENSING
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiary opakowania	670×510×575 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Szalka	Filtr z włókna szklanego ø 90 mm
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100V – 120V AC 50/60Hz lub 200V-240V AC 50/60Hz
Moc elementu grzewczego	800 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Opcje zakończenia suszenia	4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny)

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria

MediaBox  
 Tagi RFID  
 Stoły antywibracyjne  
 Akcesoria do wagosuszarek  
 Moduły dodatkowe  
 Osłonki ochronne do wag  
 Skanery kodów kreskowych

Przewody RS 232, RS 485  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Drukarki paragonowe  
 Czytnik linii papilarnych  
 Konwerter RS 232 - USB  
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)

## Oprogramowanie

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

## Wymiary urządzenia

