




More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,DNV](http://radwag.com/pl/info,w1,DNV)

# Rama do zagłębienia wagi 6000 H9 w podłożu

WX-004-0303



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1500×1500 mm
---------------	--------------



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Waga platformowa nierdzewna H315 4H