




More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,DNV](http://radwag.com/pl/info,w1,DNV)

## Rama do zagłębienia wagi 6000 H9 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1500×1500 mm
---------------	--------------



### Pasuje do

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
 Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
 Waga platformowa H315 4C