



radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,DUL

XA 120/250.5Y.A 分析天枰

WL-110-1000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Automatic sliding door



Density determination



Moveable range



Differential weighing



Ambient conditions monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	120 / 250 g
最小荷重	1 mg
最小表示 [d]	0,01 / 0,1 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-250 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,005 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,06 mg
標準最小計量値 (USP)	10 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,012 mg
許容繰り返し性 [Max]	0,1 mg
直線性	±0,06 / 0,2 mg
偏置誤差	0,2 mg
感度時間ドリフト	1×10 ⁻⁶ 700 mA (ワイヤレスターミナル - 1A) ×Rt
安定化時間	3 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	20分以内
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量室	着脱式アダプター
計量室のドア	
納品構成
計量室寸法	200×170×220 mm
計量皿寸法	ø90 半自動 + ø85 デジタル mm
梱包寸法	750×492×595 mm
正味重量	14,7 kg
総重量	19,1 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	20% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
ピペット校正用アダプタ
電源アダプタ
天秤用保護カバー
RS 232、RS 485 ケーブル
実験用フラスコホルダー
粒状体密度測定キット
追加モジュール
試験管とフィルターホルダー
プロ仕様の計量テーブル
天秤用保護カバー

バーコードスキャナ
自動フィーダー
ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
RS 232、RS 485 ケーブル
底部吊り下げ計量
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
計量皿
静電気防止イオナイザ (除電器)
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 - USB コンバータ
底部吊り下げ計量

ソフトウェア (Additional Fee)

- [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- [WX-010-0173]

- [WX-010-0038]
- [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法

