



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,DVE

5Y.10.PM Hassas Teraziler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- SQC Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	10 kg
Minimum yük [Min]	0,5 g

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,01 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,1 g
Dara aralıđı	-10 kg
Minimum ađırlık (USP)	8,2 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,82 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,01 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,004 g
Dođrusallık	±0,025 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	200×185 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ađırlık	12,96 kg
Brüt ađırlık	14,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 16V DC 1,4A max*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

* Güç kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Panel altı tartım
RS 232, RS 485 cables
RS 232, RS 485 Kabloları
Koruyucu kapak
Tartım terminaleri için tutucular
Fiř yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları

