













More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,DWZ

Waga CY10.6/12.D2.K.M2.KTP



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

-  Dozowanie
-  Odchyłki procentowe
-  Liczenie sztuk
-  Zatrask maksymalnego wskazania
-  Receptury
-  Sensory podczerwieni
-  Ważenie zwierząt
-  Statystyczna kontrola jakości
-  Kontrola Towarów Paczkowanych
-  Wi-Fi

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-----------------------------|------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 6 / 12 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 50 / 100 g |
| Dokładność odczytu [d] | 1 / 2 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 1 / 2 g |
| Zakres tary | -6 kg |
| Czas stabilizacji | 3 s |
| Adiustacja | zewnętrzna |

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------------|---|
| Klasa dokładności OIML | II |
| Parametry fizyczne | |
| System poziomowania | manualny |
| Wyświetlacz | 10" graficzny kolorowy dotykowy |
| Długość przewodu | 1 m |
| Wymiar szalki | 195×195 mm |
| Wymiary opakowania | 500×310×150 mm |
| Masa netto | 3,7 kg |
| Masa brutto | 4,6 kg |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 43 |
| Obudowa | Metal + ABS |
| Interfejs komunikacyjny | |
| Interfejs | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | +15 – +30 °C |
| Temperatura przechowywania | -25 – +70 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 80% RH bez kondensacji |

*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria

MediaBox

Platformy stalowe malowane proszkowo
Platformy malowane proszkowo HRP
Tagi RFID
Zasilacze
Moduły dodatkowych platform
Platformy stalowe malowane proszkowo

Platformy w obudowie plastikowej

Ostonki ochronne do wag
Drukarki etykiet
Drukarki paragonowe
Czytnik linii papilarnych
Konwerter RS 232 - USB
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- E2R KTP [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Wymiary urządzenia

