




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,DWZ

CY10.6/12.D2.K.M2.PUK Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|------------|
| Maksimum yük [Max] | 6 / 12 kg |
| Minimum yük [Min] | 50 / 100 g |
| Okuma içinđruluđu [d] | 1 / 2 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 / 2 g |
| Dara aralıđı | -6 kg |
| Kararlılık süresi | 3 s |
| Ayarlama | harici |

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|--|
| OIML sınıfı | II |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Tartım kefi boyutları | 195×195 mm |
| Ambalaj boyutları | 500×310×150 mm |
| Net ağırlık | 3,7 kg |
| Brüt ağırlık | 4,6 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Dava | metal + ABS |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 – +30 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 – +70 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok |

*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

MediaBox

Platformları celik toz boyalı
HRP Platformları toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları
Platformları celik toz boyalı

Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak
Etiket Yazıcısı
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları

