



More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,EMU](http://radwag.com/br/info,w1,EMU)

## PA-04/H Alimentador automático

WX-001-0105



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

<b>Construção</b>	
Classe de proteção	IP 34
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	RS232
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia	95 W
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	+5 – +40 °C
<b>Parâmetros físicos</b>	
Dimensões cilíndrico dispositivo	229×229×303 mm
Peso líquido	17 kg
Peso bruto	26 kg
Diâmetro dos objetos alimentados	ø 3 – ø 25 mm

Diâmetro cilíndrico alimentador

ø 180 mm

Taxa de transferência

1 – 15 entradas optoisoladas/min

Controle

de acordo com o padrão





## Compatível com (Additional Fee)

Microbalança XA 5Y.M.A

Microbalança XA 5Y.M

## Dimensões do dispositivo



[PA-04/H Automatic Feeder](#)