



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,EPZ

## C315.10/20.D-1 Bebek Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	10 / 20 kg
Okuma için ruluęu [d]	5 / 10 g
Dara aralıęı	-20 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (aydınlatma ile)
Ambalaj boyutları	600x520x180 mm
Net aęırlık	3,5 kg
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	için 8 saat

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	0 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Extra payment for verification

## Aksesuarlar

Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
Display  
RS 232, RS 485 cables

RS 232 – Ethernet Converter  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
RS 232 – USB Converter  
RS 232 – RS 485 Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- R Panel [WX-010-0187]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

