



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,EPZ

## C315.10/20.D-1 Bebek Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	10 / 20 kg
Okuma up doğruluğu [d]	5 / 10 g
Dara aralığı	-20 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (backlit)
Ambalaj boyutları	600×520×180 mm
Net ağırlık	3,5 kg
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232

## Haberleşme arayüzler

Opsiyonel arayüzler RS232

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery

Maksimum güç tüketimi 5 W

Batarya ile çalışma süresi up to 8 h

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı 0 ÷ +40 °C

Atmosferik nem 10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification

## Aksesuarlar

Güç adaptörü

RS 232 cables (scale - printer)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Display

Display

RS 232, RS 485 cables

RS 232 – Ethernet Converter

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı

RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – USB Converter

RS 232 – RS 485 Converter

Fiş yazıcı

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

