



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,EQD

Rotationswaage DWR 1500 H1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Wägebereich [Max] | 1500 – 7500 g |
| Zifferschritt [d] | 0,5 – 5 g |
| Tarierbereich | -1500 – -7500 g |
| Physikalische Parameter | |
| Display | 12" grafisch farbiger Touchscreen |
| Betriebsdruck | 6 – 8 bar |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 55, IP 65 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | 0 – +40 °C |
| Luftverbrauch | 1 Liter/Messung |
| Besonderheiten | |
| Leistung | max 80 St./min |



Zubehör

Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Kabel RS 232, RS 485

USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)