



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,EQD](http://radwag.com/de/info,w1,EQD)

# Rotationswaage DWR 1500 H1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 - 7500 g
Zifferschritt [d]	0,5 - 5 g
Tarierbereich	-1500 --7500 g
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touch-Screen
Betriebsdruck	6 - 8 bar
Konstruktion	
Schutzart	IP 55, IP 65
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 ÷ +40 °C
Luftverbrauch	1 Liter/Messung
Besonderheiten	
Leistung	max 80 St./min



## Zubehör

Transponderkartenleser  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
Kabel RS 232, RS 485

USB-Adapter  
Thermische Drucker  
USB-Kabel (Waage – Drucker)