



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,EQD

Balanza automática DWR 1500 H1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500 - 7500 g
Legibilidad [d]	0,5 - 5 g
Rango de tara	-1500 --7500 g
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Presión laboral	6 - 8 bar
Construcción	
Grado de protección	IP 55, IP 65
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 ÷ +40 °C
Consumo de aire	1litro /medida
Características utilidades	
Rendimiento	max 80 pieza/min



Accesorios

Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables RS 232, RS 485

Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)