



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,EQD

DWR 1500 H1 sistema automatico controllo peso



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	1500 - 7500 g
Accuratezza	0,5 - 5 g
Intervallo di tara	-1500 - -7500 g
Parametri fisici	
Display	12" graphic colour touchscreen
Pressione operativa	6 - 8 bar
Costruzione	
Punteggio IP	IP 55, IP 65
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	0 ÷ +40 °C
Air consumption	1 liter/measurement
Caratteristiche operative	
Capacità del database	max 80 pcs/min



Accessori

Lettore di tessere transponder

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

Cavo seriale RS 232, RS 485

USB adapter

Stampanti di ricevuta

cavo USB (connessione bilance - stampanti)