



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,EQD

DWR 1500 H1 Kontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 - 7500 g
Okuma için ruluęu [d]	0,5 - 5 g
Dara aralıęı	-1500 - -7500 g
Fiziksel parametreler	
Display	12" grafik renkli dokunmatik
alıřma basıncı	6 - 8 bar
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıęı	0 ÷ +40 °C
Hava tüketime	1 litre/ölü
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	max 80 adet/min



Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232, RS 485 cables

USB adaptör
Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)