




More information on the website
radwag.com/it/info,w1,EVM

Comparatore di massa HRP 150.1.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E1	-
Campo di calibrazione E2	-
Campo di calibrazione F1	100 kg
Campo di calibrazione F2	50 – 100 kg
Campo di calibrazione M1	20 – 100 kg
Campo di calibrazione M2	10 – 100 kg
Portata massima [Max]	151 kg
Divisione [d]	0,05 g
Ripetibilità standard [5% Max]	0,1 g
Ripetibilità standard [Max]	0,15 g
Ripetibilità consentita	0,25 g
Carico decentrato (verifica)	2d / 1 mm
Intervallo di compensazione elettrica	0 – 151 kg
Tempo di stabilizzazione	10 s
Calibrazione	internal (automatic)

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	800×600 mm
Dimensioni del piatto di pesata autocentrante	600×600 mm
Weighing unit dimensions with self-centering weighing pan	810×600×260 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Comparators packaging size without self-centering weighing pan	988×800×310 mm
Comparators packaging size with self-centering weighing pan	988×800×355 mm
Peso netto	143,5 kg
Peso lordo	166,5 kg
Velocità di carico consigliata	0,3 m/min
Carico massimo ammesso	0,6 m/min

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±1 °C / 12 h
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±5% / 4 h

La ripetibilità è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Tag RFID
 Moduli aggiuntivi
 Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali


Cavo seriale RS 232, RS 485
 Stampanti di ricevuta
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Lettore di impronte digitali

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Device dimensions



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm