



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,EVM](http://radwag.com/ja/info,w1,EVM)

# HRP 150.1.5Y.K0 マスコンパレータ

WL-414-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

| 計測パラメータ          |                  |
|------------------|------------------|
| F1 校正範囲          | 100 kg           |
| F2 校正範囲          | 50 – 100 kg      |
| M1 校正範囲          | 20 – 100 kg      |
| M2 校正範囲          | 10 – 100 kg      |
| 最大ひょう量 [Max]     | 151 kg           |
| 最小表示 [d]         | 0,05 g           |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 0,1 g            |
| 標準繰り返し性 [Max]    | 0,15 g           |
| 許容繰り返し性          | 0,25 g           |
| 直線性              | ±2 g             |
| 偏置 (試験荷重)        | 2d / 1 mm        |
| 電気補償範囲           | 0 – 151 kg       |
| 安定化時間            | 10 s             |
| 調整               | 規格に準拠 (着脱式アダプター) |

| 物理的パラメータ                       |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ディスプレイ                         | 10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式                                       |
| 計量皿寸法                          | 800×600 mm                                                    |
| 自動センタリング計量皿寸法                  | 600×600 mm                                                    |
| 自動センタリング計量皿付き計量ユニット寸法          | 810×600×260 mm                                                |
| 制御デバイスの寸法                      | 249×170×72 mm                                                 |
| 自動センタリング計量皿なしのマスコンパレータのパッケージ寸法 | 988×800×310 mm                                                |
| 自動センタリング計量皿付きマスコンパレータのパッケージ寸法  | 988×800×355 mm                                                |
| 正味重量                           | 143,5 kg                                                      |
| 総重量                            | 166,5 kg                                                      |
| 推奨負荷速度                         | 0,3 m/min                                                     |
| 最大許容負荷速度                       | 0,6 m/min                                                     |
| 自動センタリング計量皿なしの計量ユニット寸法         | 810×600×165 mm                                                |
| 通信インターフェース                     |                                                               |
| 通信インターフェース                     | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 環境条件                           |                                                               |
| 動作温度                           | +15 – +30 °C                                                  |
| 動作温度変化率                        | ±1 °C / 12 h                                                  |
| 相対湿度                           | 40% – 60%                                                     |
| 相対湿度変化率                        | ±5% / 4 h                                                     |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ  
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター


RS 232、RS 485 ケーブル  
レシートプリンタ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
指紋リーダー

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



| Type           | A1   | A2   | H   |
|----------------|------|------|-----|
| HRP 200.5Y.KO  | 809  | 600  | 162 |
| HRP 500.5Y.KO  | 809  | 600  | 162 |
| HRP 1000.5Y.KO | 1011 | 800  | 182 |
| HRP 1500.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |
| HRP 2000.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |

Dimensions in mm