



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,EX4

## Platformlar PL/150/H6

WX-009-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Maksimum yük [Max]      | 150 kg                  |
| Okuma iinruluėu [d]   | 50 g                    |
| Konstrüksiyon           |                         |
| IP Sınıfı               | IP 66 / 67              |
| Konstrüksiyon           | Paslanmaz elik AISI304 |
| Tartım kefesi           | Paslanmaz elik AISI304 |
| Fiziksel parametreler   |                         |
| Tartım kefesi boyutları | 800x800 mm              |
| Ambalaj boyutları       | 1250x820x270 mm         |

**Okuma doėruluėu** - kullanılan lm transmitterinin parametrelerine baėlı olarak beklenen deėer.



### Aksesuarlar (Additional Fee)

PUE 5 tartım terminali  
PUE 7.1 tartım terminali  
PUE HX7 tartım terminali

PUE C315 tartım terminali  
PUE HY10 tartım terminali  
PUE H315 tartım terminali


## Cihaz boyutları



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR



| Platform type      | A1  | A2  | H     |
|--------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2              | 238 | 216 | 82±3  |
| PLC/F1             | 300 | 300 | 70±3  |
| PLC/C2             | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3             | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1     | 150 | 200 | 85±3  |
| PL/H2 / PL/HR2     | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR3     | 410 | 410 | 98±3  |
| PL/H3/5 / PL/HR3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR4     | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR5     | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6              | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm