



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,EXS](http://radwag.com/pl/info,w1,EXS)

# Rama do zagłębienia wagi 3000 H10 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1500×2000 mm
---------------	--------------



## Pasuje do

Platformy stalowe wodoodporne  
 Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H