




More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,EXS

Rama do zagłębienia wagi 1500 H10 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1500×2000 mm
---------------	--------------



Pasuje do

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Waga platformowa H315 4C