



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,F3R

MPS.T.640.R1 計量モジュール

WX-016-0347



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	640 g
ブリロード範囲	64 g
最小表示 [d]	0,01 g
繰返し性	0,01 g
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	レンジ
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	カラーグラフィック
計量皿の材質	亜鉛メッキ
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół

電氣的パラメータ

電源 Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC

環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

相对湿度 40% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法 ø23 mm

デバイスの寸法 220x25x75 mm

正味重量 0,5 kg



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232、RS 485 ケーブル

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

デバイスの寸法

