



# MA 210.R.WH 水分計

WL-305-0008

More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,F4N



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Autotest



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	210 g
最小表示 [d]	1 mg
風袋範囲	-210 g
調整	ワイヤー + シールド
最大サンプル重量	210 g
加熱モジュール	ステンレススチール
水分含有計測の再現性	±0,05 % (内蔵充電式バッテリー ~ 2 g), ±0,01 % (内蔵充電式バッテリー ~ 10 g)

<b>計測パラメータ</b>	
水分含有量の最小表示	0,001 %
乾燥温度範囲	Max 250 °C
<b>物理的パラメータ</b>	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5,3" LCD (ターミナル)
最大サンプル高さ	20 mm
計量皿寸法	ø90, h= 8 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	476x381x346 mm
正味重量	4,8 kg
総重量	5,5 kg
<b>工事中</b>	
保護クラス	IP 43
<b>使用上の特徴</b>	
表示モード	%D, %M, %R, g
乾燥メソッド	4 時間 (最大 9 時間稼働)
終了モード	4 スロット (入力電圧範囲 内で)
追加機能	メンブレン式
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Wi-Fi
<b>電気的パラメータ</b>	
電源	100 – 120 V AC 50/60 Hz 結露なし 200-240 V AC 50/60 Hz
消費電力	4 W
加熱モジュールの電力	450 W
<b>環境条件</b>	
動作温度	+10 – +40 °C
質量表示のコントロール	使用する水分計の種類による (追加機器) 50g, 100g, 200g, 外部質量標準 50 g、100 g、200 g, 使用する水分計の種類による (追加機器)
乾燥温度の調整	比較データの保持を可能にする
<b>SOP (標準作業手順) – 計量テスト</b>	
乾燥温度のコントロール	認証済 MV テストセット (追加機器)
水分含有量表示のコントロール	使用する水分計の種類に応じた GLP レポート

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
水分計アクセサリ

レシートプリンタ  
RS 232、RS 485 ケーブル

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

