



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,F5V


Comparador de masa XA 6.5Y.KO

WL-405-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Puertas automáticas

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|----------------------------------|--------------|
| E1 Rango de calibración | 100 mg – 5 g |
| E2 Rango de calibración | 1 mg – 5 g |
| F1 Rango de calibración | 1 mg – 5 g |
| F2 Rango de calibración | 1 mg – 5 g |
| M1 Rango de calibración | 1 mg – 5 g |
| M2 Rango de calibración | 1 mg – 5 g |
| Maxima capacidad [Max] | 6 g |
| Legibilidad [d] | 0,001 mg |
| Repetibilidad estándar [5% Máx.] | 1,2 µg |
| Repetibilidad estándar [Máx.] | 2 µg |
| Repetibilidad permitida | 3 µg |

| Parámetros metrológicos | |
|--|---|
| Excentricidad (la prueba de carga) | 1d / 1 mm |
| Rango de compensación eléctrica | 0 – +6 g |
| Tiempo de estabilización | 5 s |
| Calibración | interna (automatica) |
| Parámetros físicos | |
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Dimensión de platillo | ø16 mm |
| Dimensiones de la unidad de pesaje | 564×253×300 mm |
| Dimensiones de la unidad de control | 249×170×72 mm |
| Dimensiones de embalaje | 765×515×545 mm |
| Masa neta | 15,7 kg |
| Masa bruta | 20,1 kg |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | +15 – +35 °C |
| Ritmo de cambios de temperatura de trabajo | ±1 °C / 12 h |
| Humedad relativa de aire | 40% – 70% |
| Ritmo de cambios de humedad relativa | ±5% / 4 h |

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Cámara de XA 4Y y XA 5Y balanzas
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]