



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,F5V


# XA 6.5Y.K0 手動マスコンパレータ

WL-405-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Automatic sliding door

## データシート

| 計測パラメータ          |              |
|------------------|--------------|
| E1 校正範囲          | 100 mg – 5 g |
| E2 校正範囲          | 1 mg – 5 g   |
| F1 校正範囲          | 1 mg – 5 g   |
| F2 校正範囲          | 1 mg – 5 g   |
| M1 校正範囲          | 1 mg – 5 g   |
| M2 校正範囲          | 1 mg – 5 g   |
| 最大ひょう量 [Max]     | 6 g          |
| 最小表示 [d]         | 0,001 mg     |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 1,2 µg       |
| 標準繰り返し性 [Max]    | 2 µg         |
| 許容繰り返し性          | 3 µg         |

| 計測パラメータ    |   |
|------------|---|
| 偏置 (試験荷重)  | 1d / 1 mm   |
| 電気補償範囲     | 0 - +6 g  |
| 安定化時間      | 5 s   |
| 調整         | 規格に準拠 (着脱式アダプター)  |
| 物理的パラメータ   |   |
| ディスプレイ     | 10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式                                       |
| 計量皿寸法      | ø16 mm  |
| 計量装置の寸法    | 564×253×300 mm  |
| 制御デバイスの寸法  | 249×170×72 mm   |
| 梱包寸法       | 765×515×545 mm  |
| 正味重量       | 15,7 kg   |
| 総重量        | 20,1 kg   |
| 通信インターフェース |   |
| 通信インターフェース | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 環境条件       |   |
| 動作温度       | +15 - +35 °C  |
| 動作温度変化率    | ±1 °C / 12 h  |
| 相対湿度       | 40% - 70%   |
| 相対湿度変化率    | ±5% / 4 h   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
防振台  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
ラベルプリンタ

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー  
レシートプリンタ  
指紋リーダー  
RS 232、RS 485 ケーブル  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]