



radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,F5V


XA 6.5Y.K0 手動マスコンパレータ

WL-405-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Automatic sliding door

データシート

計測パラメータ

E1 校正範囲	100 mg – 5 g
E2 校正範囲	1 mg – 5 g
F1 校正範囲	1 mg – 5 g
F2 校正範囲	1 mg – 5 g
M1 校正範囲	1 mg – 5 g
M2 校正範囲	1 mg – 5 g
最大ひょう量 [Max]	6 g
最小表示 [d]	0,001 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	1,2 µg

計測パラメータ	
標準繰り返し性 [Max]	2 µg
許容繰り返し性	3 µg
偏置 (試験荷重)	1d / 1 mm
電気補償範囲	0 - 6 g
安定化時間	5 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø16 mm
計量装置の寸法	564×253×300 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法	765×515×545 mm
正味重量	15,7 kg
総重量	20,1 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 - +35 °C
動作温度変化率	±1 °C / 12 h
相対湿度	40% - 70%
相対湿度変化率	±5% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
防振台
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンパー
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• [WX-010-0164]