




More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,F5V

## XA 6.5Y.KO Komparatör Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

 Automatic sliding door

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1 kalibrasyon aralığı	100 mg – 5 g
E2 kalibrasyon aralığı	1 mg – 5 g
F1 kalibrasyon aralığı	1 mg – 5 g
F2 kalibrasyon aralığı	1 mg – 5 g
M1 kalibrasyon aralığı	1 mg – 5 g
M2 kalibrasyon aralığı	1 mg – 5 g
Maksimum yük [Max]	6 g
Okuma içinđruluđu [d]	0,001 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	1,2 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	2 µg
Permissible repeatability	3 µg

Metrolojik parametreler	
Eksantriklik (test edilmiş yük)	1d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 – 6 g
Kararlılık süresi	5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø16 mm
Weighing device dimensions	564×253×300 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları	765×515×545 mm
Net ağırlık	15,7 kg
Brüt ağırlık	20,1 kg

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +35 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±1 °C / 12 h
Atmosferik nem	40% – 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±5% / 4 h

**Tekrarlanabilirlik**, Sınıf F2 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]