



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,F64](https://radwag.com/de/info,w1,F64)

## Kabel für Powerbank ZR-03/1 und ZR-04/1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Länge: 20 cm. Kompatibel mit Waagen der Serien: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY und WPY.

### Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P  
Multifunktionswaage WPY  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
Tunneldetektoren  
Plattformwaage C315  
Präzisionswaage 5Y.PM  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Analysenwaage AS X7  
Präzisionswaage PS X2  
Analysenwaage AS X2 PLUS  
Babywaage C315.D  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaage WLC  
Präzisionswaagen PS R2  
Präzisionswaage WLC X7  
Wägeterminal PUE CY10

Analysenwaage AS 5Y  
Präzisionswaage PS R2.H  
Präzisionswaage WTC  
Präzisionswaage CY10  
Personenwaage C315.OW  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Präzisionswaage WLC C/2  
Mikrowaage MYA 5Y  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Präzisionswaage PS 5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315

Plattformwaagen C315.4  
Präzisionswaage C32.PM  
Personenwaage C315.O  
Präzisionswaage PS X7  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Palettenwaagen C315.4P  
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
Powerbanks

Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Bettenwaage C315.4B  
Stuhlwaage C315.K  
Mikrowaage XA 5Y.M.A.S  
Auffahrbettenwaage C315.8B  
Thermische Drucker